

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

**Cleanrex WZ-2NS** щелочное, малопенящееся моющее средство (концентрат). Содержит специально подобранные поверхностно-активные вещества, благодаря чему очень эффективно удаляет органические и нефтяные загрязнения из стали и чугуна. Препарат характеризуется низким поверхностным натяжением, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность мойки для деталей сложных форм и в то же время меньший расход продукта. Не содержит каустической соды, растворителей и фосфатов, биоразлагаем. Содержит ингибиторы коррозии, смягчители воды, средства от накипи и биоциды. Не воспламеняется.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для промывки и обезжиривания приборов и деталей машин в промышленных мойках замкнутого цикла, в автоматических моющих машинах, установках высокого давления и в ультразвуковых мойках.

Не агрессивное по отношению к большинству поверхностей (металлы, лаки, пластмассы, резина, керамогранит, терракота). Можно применять холодным или горячим (до 90 °С).

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием препарат следует разбавить водой, в пропорциях, зависящих от степени загрязнения поверхности.

При сильном загрязнении продукт следует развести в соотношении 1:10 (~10% раствора). Эффективность промывки раствором увеличивается при повышении температуры.

Продукт, в основном, предназначен для использования в закрытых циклах.

## РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗБАВЛЕНИЮ

Мойка под давлением:

- 1:10 сильные загрязнения (~10% раствора)
- 1:20 лёгкие загрязнения (~5% раствора)
- 1:30 в автоматических чистящих машинах (~3% раствора)

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	прозрачная жидкость
Цвет	светло-коричневый
pH	12
Плотность	1,04 г / см <sup>3</sup>
Точка кипения	>100 °С
Показатель преломления	1.341

## ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке при температуре выше 5°С.